## WING FASTENERS

🚾 🐝 C-1888

ファスナー

ラッチ錠

キャッチ

スナッチ ロック

コントロール センタ・

> 工業用 錠前

周辺機器


フリーザー 金具




ロック時 Lock



ロック解除時 Unlock



C-1888



特 徴 Feature

- アームがスライドし、解錠状態で保持するため、ウイン グ扉の開閉操作が楽に行えます。
- 簡単操作、押しボタンで解除、アームを押し込むだけ のワンタッチロック。
- ●軽量ボディー・厚み17mmの薄型ロック。
- 離れた位置からでも、一目でロック状態が分かります。ハーフロック確認用インジケーター付き。
- メンテナンス構造、アーム交換が簡単にできます
- Because the arm slides and stays unlocked, the wing doors are simple to open and close.
- Easy operation, push-button release, one-touch locking by just pushing the arm in.
- Slim line lock just 17 mm thick with a lightweight body.
- Even from a distance, you can tell at a glance whether it is locked.
- Fitted with a half-locked checking indicator.
- Constructed for easy maintenance so that arm replacement is simple.

## 質:ステンレス鋼板(SUS304) ●材 ポリアセタール (POM)

●表面仕上:バレル研磨・バフ研磨

用 凃 期 納 操作方法 ● 大型ウイング車

●開発中…お問合せ下さい

ロック解除方法 ● 押しボタンを押すとアームが起立し、自重で自

動的にアーム全体が下方向にスライドします。 ※アームが下がった位置でも、アームを押さえ ると仮保持が可能です。

## ロック施錠方法

- ●アームを元の位置まで押し上げ、アーム面を 押し込むとロックします。
- ※インジケーターが青になれば完全にロック、 窓から赤が見えるとハーフロックです。

Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304) Polyacetal resin (POM)
- Finish: Barrel polishing, Buffing

Specific use Operation

• Large vehicles with wings Unlocking procedure


- The arm lifts up when you press the pushbutton and the entire arm then automatically slides downwards.
- \*Even when the arm is lowered, you can hold the lock closed temporarily just by pressing on the arm.

Locking procedure

- Push the arm up to its original position and then press on the arm surface to lock it.
- \*The indicator changes from red to blue to show that it is fully locked. If any red is visible in the window, it is half-locked.

商品番号 Product No.	RoHS	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1888		1,730	23904	¥11,000	

■ : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。※箱単位はご相談下さい。



82